

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 3/4-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133352 3/4-10
GTIN	4045197594723
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Toepassing:****voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 10

Schroefdraad-Ø: 19,05 mm

Totale lengte L: 125 mm

Schacht-Ø D_s: 14 mm

Schacht-vierkant □: 11 mm

Kerngat-Ø: 16,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Kerngat-Ø	16,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	2,54 mm
Gangen per inch	10
Norm	DIN 376

Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	14 mm
Totale lengte L	125 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Draaddiepte	57,15 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3/4-10 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

