

Re-Bo**Metaalcirkelzaagblad grof, ongecoat, Ø×dikte: 50X0,6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	175500 50X0,6
GTIN	4045197243508
Artikelklasse	17A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle bladen hebben vrijloop aan de zijkant omdat ze hol geslepen zijn. Alle bladen van 200 mm Ø en de zeer smalle bladen zijn uitgevoerd met een kraag om het asgat voor extra stabiliteit. Nauwkeurigheid, tandvorm en vrijloop aan de zijkant voldoen aan DIN 1840.

DIN 1838 B grofgetand met boogtand vorm B. Boogvormige tanden met relatief grote tandgronden.

Toepassing:

Deze bladen kunnen door een betere spaanvorming en meer spaanruimte universeel worden toegepast dan nr. 175000. Ze worden gebruikt voor sterker materiaal en grotere snededieptes.

Opmerking:

Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.

Technische beschrijving

Dikte	0,6 mm
Ø	50 mm
Boring-Ø	13 mm

Aantal tanden Z	50
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 1838
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	800 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	600 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	37 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	22 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	11 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	11 m/min	M
GG(G)	geschikt	27 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	400 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		