


LOMU...08ER-GH, PR1225, Wisselplatafmeting: 15

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 225230 15 |
| GTIN | 2050001942050 |
| Artikelklasse | 25A |

Omschrijving
Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 4 snijkanten – door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 10° wordt de snijkraft aanmerkelijk gereduceerd.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e=0,3 \times D$.

Voeding f_z per tand: 0,06 - 0,3 mm

ISO-code wisselplaat: LOMU...04ER-GM

Type: ST1400

Hoekradius: 0,8 mm

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|----------------|
| ISO-code wisselplaat | LOMU...04ER-GM |
| Type | ST1400 |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Soort | PR1225 |
| Snijmateriaal | HM |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Voeding f_z per tand | 0,06 - 0,3 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 160 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 110 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 110 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 110 m/min | M |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |
| Lucht | geschikt | | |