


LOMU...08ER-SM, PR1225, Wisselplatafmeting: 10

Bestelgegevens

Bestelnummer	225232 10
GTIN	
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 4 snijkanten – door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 10° wordt de snijkraft aanmerkelijk gereduceerd.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e=0,3 \times D$.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	LOMU...08ER-SM
Type	RVS
Hoekradius	0,8 mm
Soort	PR1225
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,06 - 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		