

**Perslucht-slagmoersleutels, Type: 6120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079204 6120
GTIN	015451729462
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Slagschroefmachine voor zeer zware toepassingen en zeer grote draaimomenten. **Uiterst robuust slagwerk met twee klauwen** (Twin Lobe) voor de langste standtijden bij moeilijke toepassingen. Inschroeffase begint langzaam en wordt bij elke slag verhoogd. **Toepasbaar in elke schroefsituatie**. Eenvoudige 3-delige constructie, **zeer weinig onderhoud nodig**.

Technische beschrijving

Draaimomentbereik	815 - 2710 Nm
Lengte	420 mm
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M36
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Maximaal toerental	3500 min ⁻¹
Gereedschapsopname afmeting	1.1/2 inch
Gewicht	15,7 kg
Fabrikantnummer	6120
Maximale luchtbehoefte	1698 l/min
Geluidsproductie	97 dB(A)

Maximale vibratie volgens EN	21,8 m/s ²
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Vierkant
Persluchtaansluiting	1/2 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Schroefmachine