

 Atlas Copco**Rechte persluchtslijper G2414, spantang-Ø 6 mm kort, Type: S085****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079447 S085
GTIN	7322590019860
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige en robuuste rechte slijpers, zeer geluidsarm. De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen **8500 en 25.000 1/min.**

Korte uitvoering, lengte 215 mm.

Spantang-Ø 6mm.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:**Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):**

ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	G2414 S085
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Gewicht	0,78 kg
Afgegeven vermogen	500 W

Geluidsproductie	70 dB(A)
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximale luchtbehoefte	252 l/min
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	079459 6
--	----------