

**Garant****eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260296 20/11
GTIN	4045197810014
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SDJCR/L 2020K11

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 25 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 32 mm

Totale lengte L: 125 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 3

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	SDJCR/L 2020K11
Koplengte L <sub>1</sub>	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 1
Totale lengte L	125 mm
Onderlegplaat	269007 1

Plaatafmeting	11 mm
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 1	269015 1
Onderlegplaatschroef	269205
Onderlegplaat	269070
Spanschroef	269433
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat Type 1	269007 1
Spanschroef Type 3	269023 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15