

Garant**eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260297 20/11
GTIN	4045197810038
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SDJCR/L 2020K11

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 125 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 3

Technische beschrijving

Onderlegplaat	269007 1
Functiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Schachtgrootte	20 mm

geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
ISO-code houder	SDJCR/L 2020K11
Totale lengte L	125 mm
Koplengte L ₁	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 1
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef Type 3	269023 3
Onderlegplaat Type 1	269007 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 1	269015 1
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat	269070
Onderlegplaatschroef	269205
Spanschroef	269433