

**Garant****eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260297 25/11
GTIN	4045197810045
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: SDJCR/L 2525M11

geschikte wisselplaat: DC.. 11T3..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 32 mm

Totale lengte L: 150 mm

Wisselplaatschroevenset: 269023 3

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	11 mm
Onderlegplaat	269007 1
Wisselplaatschroevenset	269023 3
Schachtgrootte	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 1

Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	32 mm
ISO-code houder	SDJCR/L 2525M11
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Onderlegplaatschroef	269205
Spanschroef Type 3	269023 3
Onderlegplaat Type 1	269007 1
Schroef voor onderlegplaat Type 1	269015 1
Onderlegplaat	269070
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef	269433
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500