

**KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, Ø Dc: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236614 24
GTIN	4047109277977
Artikelklasse	24P

**Omschrijving****Uitvoering:****Boringtolerantie:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$ 

- **Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.**
- **Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.**
- **Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.**
- **Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25$  mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Toepassing:**

- **In extreme bewerkingsituaties.**

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schachtlengte $L_s$	60 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 080308 24-...
Aantal snijkanten Z	1
Schacht- $\varnothing D_s$	32 mm
Wisselplaat Schroevenset	239652 8IP1 (1,3 Nm)

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	48 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	24
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	68 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP1	239652 8IP1