



KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, Ø Dc: 25,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236614 25,5
GTIN	4047109277946
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
- Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
- Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
- Excentrisch boren tot $V_{\max} = 0,25$ mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Toepassing:

- In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Schachtlengte L_s	60 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	32 mm
Aantal snijkanten Z	1

ISO-code wisselplaat	SOGX 080308 24-...
Nuttige lengte L ₁	52 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	25,5
voor inch-Ø	1 inch
Afkoppellengte L _A	73 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP1	239652 8IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP