


**KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, Ø Dc: 31 mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 236614 31     |
| GTIN          | 4047109277830 |
| Artikelklasse | 24P           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**
**Boringtolerantie:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$ 

- **Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.**
- **Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.**
- **Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.**
- **Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25$  mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Toepassing:**

- **In extreme bewerkingsituaties.**

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Aantal snijkanten Z     | 1                     |
| Schachtlengthe $L_s$    | 68 mm                 |
| ISO-code wisselplaat    | SOGX 100408 32-...    |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Nuttige lengte $L_1$    | 62 mm                 |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>            | 40 mm                    |
| Serie                               | KUB Pentron®             |
| Nominale Ø D                        | 31                       |
| voor inch-Ø                         | 1 7/32 inch              |
| Afkoppellengte L <sub>A</sub>       | 86 mm                    |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D                      |
| Schacht                             | ISO 9766                 |
| Boortoepassing                      | beperkt centreerboren    |
| Boortoepassing                      | afgerond beperkt         |
| Boortoepassing                      | beperkt dwarsboren       |
| Boortoepassing                      | beperkt pakketboren      |
| Boortoepassing                      | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing                      | beperkt schuin aanboren  |
| Inwendige koeling                   | ja                       |
| Verspaningsstrategie                | HPC                      |
| Producttype                         | Wisselplaatboor          |

## Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP      | 674252 15IP  |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm | 211750 2,8   |
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP1                    | 239652 15IP1 |