

 KOMET

**KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, Ø Dc: 36,5mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	236614 36,5
GTIN	4047109277717
Artikelklasse	24P

## Omschrijving

**Uitvoering:**
**Boringtolerantie:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$ 

- **Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.**
- **Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.**
- **Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.**
- **Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25$  mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**

**Toepassing:**

- **In extreme bewerkingssituaties.**

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOGX 110408 38-...
Nuttige lengte $L_1$	74 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	40 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)

Schachtlengte L <sub>s</sub>	68 mm
Aantal snijkanten Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	36,5
voor inch-Ø	1 7/16 inch
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	101 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP1	239652 15IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8