



## KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, Ø Dc: 42,5mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 236614 42,5   |
| GTIN          | 4047109277595 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Boringtolerantie:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
- Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
- Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
- Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

#### Toepassing:

- In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

#### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Opmerking:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 40 mm              |
| Schachtlengte L <sub>s</sub> | 68 mm              |
| ISO-code wisselplaat         | SOGX 130508 46-... |
| Aantal snijkanten Z          | 1                  |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Nuttige lengte L <sub>1</sub>       | 86 mm                    |
| Wisselplaatschroevenset             | 239652 20IP (6,3 Nm)     |
| Serie                               | KUB Pentron®             |
| Nominale Ø D                        | 42,5                     |
| Afkoppellengte L <sub>A</sub>       | 116 mm                   |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D                      |
| Schacht                             | ISO 9766                 |
| Boortoepassing                      | beperkt centreerboren    |
| Boortoepassing                      | afgerond beperkt         |
| Boortoepassing                      | beperkt dwarsboren       |
| Boortoepassing                      | beperkt pakketboren      |
| Boortoepassing                      | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing                      | beperkt schuin aanboren  |
| Inwendige koeling                   | ja                       |
| Verspaningsstrategie                | HPC                      |
| Producttype                         | Wisselplaatboor          |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| 8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm                                    | 659874 50   |
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP  | 239652 20IP |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP                                 | 674252 20IP |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm | 659957 1600 |