



## KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 3×D, Ø DC m7: 29,5mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 236615 29,5   |
| GTIN          | 4047109277205 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
- Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
- Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
- Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

**Boringtolerantie:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

#### Toepassing:

- In extreme bewerkingsituaties.

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

#### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Opmerking:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Wisselplaatschroevenset       | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |
| Aantal snijkanten Z           | 1                    |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm                |
| Nuttige lengte L <sub>1</sub> | 90 mm                |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Schachtlengte L <sub>s</sub>        | 60 mm                    |
| ISO-code wisselplaat                | SOGX 09T308 28-...       |
| Serie                               | KUB Pentron®             |
| Nominale Ø D                        | 29,5                     |
| Afkoppellengte L <sub>A</sub>       | 113 mm                   |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D                      |
| Schacht                             | ISO 9766                 |
| Boortoepassing                      | beperkt centreerboren    |
| Boortoepassing                      | afgerond beperkt         |
| Boortoepassing                      | beperkt dwarsboren       |
| Boortoepassing                      | beperkt pakketboren      |
| Boortoepassing                      | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing                      | beperkt schuin aanboren  |
| Inwendige koeling                   | ja                       |
| Verspaningsstrategie                | HPC                      |
| Producttype                         | Wisselplaatboor          |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP6                     | 239652 8IP6 |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm | 211750 2,2  |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP       | 674252 8IP  |