



Rechte persluchtslijpers, Type: ST100



Bestelgegevens

Bestelnummer	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Artikelklasse	03P

Omschrijving

Uitvoering:

ATA – rechte persluchtslijper **met 3mm-spantangen** voor fijne frees-, slijp- en graveerwerkzaamheden. **Voorfilter geïntegreerd**. 40W rechte slijper met hoog bedieningscomfort en een maximumtoerental van 100000 1/min.

Toepassing:

Uitsluitend olievrije perslucht gebruiken. Niet oliën!

Technische beschrijving

Spantang-Ø	3 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Fabrikantnummer	ST100
Geluidsproductie	62 dB(A)
Lengte	160 mm
Afgegeven vermogen	40 W
Maximale luchtbehoefte	170 l/min
Maximaal toerental	100000 min ⁻¹
Gewicht	0,24 kg
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP

Producttype

Rechte slijper