

Garant**Machinetap, ongecoat, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	134200 M10
GTIN	4045197075055
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Spiraalgroeven met **gepolijste** spaanruimtes.

Voordeel:

De sterke spoed en de brede groeven maken een goede spaanafvoer mogelijk.

Toepassing:

Geschikt tot maximaal 300 N/mm² trekvastheid.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D_s: 10 mm

Schacht-vierkant □: 8 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	10 mm
Draadspoed	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Aantal spaangroeven	2
Kerngat-Ø	8,5 mm
Norm	DIN 371

Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	100 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	30 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M10
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	geel
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	13 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	30 m/min	N
PEEK	geschikt	30 m/min	N
Olie	geschikt		

nat maximaal

beperkt geschikt