

Garant**Machinetap, genitreerd, Tr: TR24X5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133490 TR24X5
GTIN	4045197533098
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor **NC geschikte uitvoering**, met gedeelde mantelsnede. **Aansnijding:** ≈ 20 gangen. **Met 25° linkse spiraal**, rechtssnijdend.

Voordeel:

geschikt voor terugloop.

Opmerking:

Voor het gebruik op synchroonspindels. Er moet met geforceerde voeding worden gesneden.

Technische beschrijving

Draadspoed	5 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	19,25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	18 mm
Totale lengte L	245 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draaddiepte	28,87 mm
Draadafmeting	24
Coating	genitreerd
Draadsoort	TR
Flankhoek	30 graden

Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantieklasse	DIN 103 7H
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	7 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	7 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	5 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	3 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	3 m/min	M
GG(G)	geschikt	7 m/min	K
CuZn	geschikt	7 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		