



## Machinetap, ongecoat, UNF: 7/8-14



### Bestelgegevens

Bestelnummer	133402 7/8-14
GTIN	4045197594846
Artikelklasse	12H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met schilaansnijding.

#### Toepassing:

voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 22,23 mm

Totale lengte L: 125 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 20,4 mm

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	20,4 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	22,23 mm
Gangen per inch	14
Norm	DIN 374
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Totale lengte L	125 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draaddiepte	66,69 mm
Draadspoed	1,814 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	7/8-14 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

