

Garant**Pantserstalen pijptap, ongecoat, PG: PG9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133450 PG9
GTIN	4045197074911
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Toepassing:**

Als machinetap of voor het met de hand nasnijden. **Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430.**

Opmerking:

Schacht volgens DIN 40432 vervaardigd.

Snijmateriaal: HSS E

Gangen per inch: 18

Schroefdraad-Ø: 15,2 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D_s: 12 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 14 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	18
Schroefdraad-Ø	15,2 mm
Draadspoed	1,41 mm
Kerngat-Ø	14 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm

Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Snijmateriaal	HSS E
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	45,6 mm
Draadafmeting	Pg9
Coating	ongecoat
Draadsoort	Pg
Flankhoek	80 graden
Norm	DIN 40432
Schroefdraadnorm	DIN 40430
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	6 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	13 m/min	N

Olie	geschikt
nat maximaal	beperkt geschikt