

 Atlas Copco**Rechte persluchtslijper G2414, spantang-Ø 6 mm kort, Type: S150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079447 S150
GTIN	7322590019846
Artikelklasse	03R

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Krachtige en robuuste rechte slijpers, zeer geluidsarm.** De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen **8500 en 25.000 1/min.**

Korte uitvoering, lengte 215 mm.

**Spantang-Ø 6mm.**

**Levering:**

Inclusief benodigde nippels.

**Reservedeel:****Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):**

ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	G2414 S150
Gewicht	0,78 kg
Maximale vibratie volgens EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsproductie	76 dB(A)

Afgegeven vermogen	850 W
Maximale luchtbehoefte	432 l/min
Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Rechte slijper

---

## Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	079459 6
--	----------