



Rechte persluchtslijpers, Type: 51813



Bestelgegevens

Bestelnummer	079441 51813
GTIN	616026518131
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:**Dynabrade – rechte persluchtslijpers.**

Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep. Stiftslijper met een toerental van **100000 1/min.** Uitgerust met hogesnelheidskwaliteitslager.

Toepassing:

Uitsluitend olievrije perslucht gebruiken. Niet oliën!

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Technische beschrijving

Gewicht	0,4 kg
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Lengte	135 mm
Maximaal toerental	100000 min ⁻¹
Maximale luchtbehoefte	170 l/min
Geluidsproductie	81 dB(A)
Afgegeven vermogen	75 W
Spantang-Ø	3 mm

Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Rechte slijper