

 Atlas Copco**Rechte persluchtslijper, spantang-Ø 6 mm, Type: G2412****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechte persluchtslijpers. Robuust en geluidsarm. De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen.

Spantang-Ø 6 mm. Korte uitvoering, maximumtoerental **20000 1/min.**

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudsets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Lengte	180 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Maximale luchtbehoefte	618 l/min
Gewicht	0,5 kg
Afgegeven vermogen	350 W
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Geluidsproductie	79 dB(A)

Fabrikantnummer	G2412-1
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	079459 6
--	----------