

Atlas Copco

Rechte persluchtslijper G2414, spantang-Ø 6 mm kort, Type: S200



Bestelgegevens

Bestelnummer	079447 S200
GTIN	7322590013615
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige en robuuste rechte slijpers, zeer geluidsarm. De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen **8500 en 25.000 1/min.**

Korte uitvoering, lengte 215 mm.

Spantang-Ø 6mm.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):

ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Maximale luchtbehoefte	540 l/min
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Fabrikantnummer	G2414 S200

Gegevensblad

Afgegeven vermogen	900 W
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Geluidsproductie	81 dB(A)
Gewicht	0,78 kg
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	079459 6
--	----------