

Garant**Machinetap, ongecoat, M: M30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	134600 M30
GTIN	4045197075581
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Stabiele uitvoering, met 15 – 20° rechtse spiraal.** Gr. M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 3,5 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 22 mm

Schacht-vierkant □: 18 mm

Kerngat-Ø: 26,5 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	26,5 mm
Schroefdraad-Ø	30 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	3,5 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	22 mm
Totale lengte L	180 mm
Schacht-vierkant □	18 mm

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	60 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M30
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	D
Spiraalhoek	15-20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		