



## Rechte persluchtslijpers, Type: 51701



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079441 51701
GTIN	616026517011
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Dynabrade – rechte persluchtslijpers.

Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep. Minislijper met turbineaanrijving, zonder tandwieloverbrenging, met een maximumtoerental van **60000 1/min.** Keramisch gelagerde persluchtaandrijving met **gepatenteerde toerentalbewaking** voor constant toerental onder belasting.

#### Toepassing:

**Uitsluitend olievrije perslucht gebruiken. Niet oliën!**

#### Levering:

Inclusief benodigde nippels.

### Technische beschrijving

Geluidsproductie	66 dB(A)
Lengte	132 mm
Maximale luchtbehoefte	228 l/min
Maximaal toerental	60000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	0,4 kg
Afgegeven vermogen	75 W
Fabrikantnummer	51701
Spantang-Ø	3 mm

Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Rechte slijper

---

## Accessoires

Spantang Type 51673	079449 51673
---------------------	--------------