

Garant**Machinetap HSS-E-PM, Hardchrom, M: M2,5****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 134270 M2,5 |
| GTIN | 4045197075239 |
| Artikelklasse | 11H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Hardverchromd oppervlak ter vermindering van het zich vastzetten van materiaal en ter verhoging van de standtijd.

Toepassing:

Geschikt voor materialen **tot max. 450N/mm² treksterkte**.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,45 mm

Totale lengte L: 50 mm

Schacht-Ø D_s: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 2,05 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|---------|
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Draadspoed | 0,45 mm |
| Schroefdraad-Ø | 2,5 mm |
| Kerngat-Ø | 2,05 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Schacht-Ø D _s | 2,8 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| Totale lengte L | 50 mm |
| Schacht-vierkant □ | 2,1 mm |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Snijmateriaal | HSS E PM |
| Draaddiepte | 5 mm |
| Draadsoort | M |
| Draadafmeting | M2,5 |
| Coating | Hardchrom |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Spiraalkhoek | 40 graden |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2xD bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking |
| Gekleurde ring | geel |
| Producttype | Tap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 28 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 28 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 23 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | beperkt geschikt | 27 m/min | P |
| CuZn | beperkt geschikt | 28 m/min | N |
| Olie | geschikt | | |

nat maximaal

geschikt