

Atlas Copco

Rechte persluchtslijper, spantang-Ø 6 mm, Type: G2422



Bestelgegevens

Bestelnummer	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte persluchtslijpers. Robuust en geluidsarm. De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen.

Spantang-Ø 6 mm. Lange uitvoering met slanke spindel, ideaal voor boringen, maximumtoerental **20000 1/min.**

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Maximale luchtbehoefte	618 l/min
Gewicht	0,7 kg
Fabrikantnummer	G2422-1
Lengte	277 mm
Maximale vibratie volgens EN	3,4 m/s ²
Afgegeven vermogen	350 W

Gegevensblad

Geluidsproductie	77 dB(A)
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	079459 6
--	----------