

Garant
Machinetap, ongecoat, M: M18

Bestelgegevens

Bestelnummer	134600 M18
GTIN	4045197075536
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:
Stabiele uitvoering, met 15 – 20° rechtse spiraal. Gr. M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2,5 mm

Totale lengte L: 125 mm

 Schacht-Ø D_s: 14 mm

Schacht-vierkant □: 11 mm

Kerngat-Ø: 15,5 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	15,5 mm
Schroefdraad-Ø	18 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	2,5 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	14 mm
Totale lengte L	125 mm
Schacht-vierkant □	11 mm

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	36 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M18
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	D
Spiraalkhoek	15-20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		