

Garant**Machinetap extra lang HSS-E, ongecoat, M: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	134660 M20
GTIN	4045197075826
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met extra lange schacht.**

≤ M10:schacht volgens DIN 371;

≥ M12:schacht volgens DIN 376.

Voordeel:

Bijzonder goed geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	17,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	2,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Totale lengte L	280 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	60 mm

Draadsoort	M
Draadafmeting	M20
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	9 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		