

Garant**Snijplaat 6g, M: M1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140300 M1
GTIN	4045197083012
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm. \geq M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **13/4-gang-aansnijding**. Tolerantievelld 6h.

Technische beschrijving

Oplopend met	0,25 mm
Hoogte	5 mm
Buiten-Ø	16 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6h
Draadafmeting	M1
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS

Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		