

**Haakse persluchtslijper, Type: G2408-115****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Haakse slijpers met groot vermogen, waarvan het toerental tijdens bedrijf ook onder belasting nauwelijks daalt. De veiligheidsstarter voorkomt onbedoeld inschakelen.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	G2408-115
Maximale vibratie volgens EN	8,1 m/s ²
Maximale luchtbehoefte	786 l/min
Maximale schijf-Ø	115 mm
Gewicht	0,9 kg

Afgegeven vermogen	350 W
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Geluidsproductie	81 dB(A)
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Haakse slijper