

**Garant****Snijplaat 6g, M: M1,7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140300 M1,7
GTIN	4045197083050
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm.  $\geq$  **M3 met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **13/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,35 mm

Buiten-Ø: 16 mm

Hoogte: 5 mm

**Technische beschrijving**

Hoogte	5 mm
Oplopend met	0,35 mm
Buiten-Ø	16 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	M1,7

Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		