

Atlas Copco

Rechte persluchtslijper G2424, spantang-Ø 6 mm lang, Type: S150



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 079448 S150 |
| GTIN | 7322590019877 |
| Artikelklasse | 03R |

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige en robuuste rechte slijpers, zeer geluidsarm. De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen **8500 en 25.000 1/min.**

Met lange, slanke spindel, ideaal voor boringen, lengte 317 mm.

Spantang-Ø 6mm.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits):

ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|--|------------------------|
| Fabrikantnummer | G2424 S150 |
| Afgegeven vermogen | 750 W |
| Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø) | 13 mm |
| Gewicht | 0,96 kg |
| Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s ² |

Gegevensblad

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Maximaal toerental | 15000 min ⁻¹ |
| Maximale luchtbehoefte | 432 l/min |
| Geluidsproductie | 76 dB(A) |
| Persluchtaansluiting | 3/8 inch |
| Draadaansluiting | BSP |
| Producttype | Rechte slijper |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm | 079459 6 |
|--|----------|