

HOLEX®**Snijplaat 6g, M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140320 M12
GTIN	4045197083319
Artikelklasse	12K

Omschrijving**Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm. \geq **M3 met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Draadsoort: M

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 1,75 mm

Buiten-Ø: 38 mm

Hoogte: 14 mm

Technische beschrijving

Hoogte	14 mm
Oplopend met	1,75 mm
Buiten-Ø	38 mm

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts