

Garant**Snijplaat 6g, M: M22****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 140300 M22 |
| GTIN | 4045197083210 |
| Artikelklasse | 11K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm. \geq M3 met **schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **13/4-gang-aansnijding**.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-----------|
| Oplopend met | 2,5 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| Buiten-Ø | 55 mm |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6g |
| Draadafmeting | M22 |
| Draadsoort | M |
| Flankhoek | 60 graden |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | EN 22568 |

| | |
|--------------|-----------|
| Snijrichting | rechts |
| Producttype | Snijplaat |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |