

Snijplaat 6e, M: M4



Bestelgegevens

Bestelnummer	140350 M4
GTIN	4045197083364
Artikelklasse	11K

Omschrijving

Uitvoering:

gesloten, ingeslepen vorm. \geq M3 met **schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding**.

Tolerantieveld 6e = **met ondermaat ca. 0,03 – 0,04 mm**. Voor tolerantieklasse 'middel', als bouten een **galvanische bescherm laag** krijgen.

Technische beschrijving

Hoogte	5 mm
Oplopend met	0,7 mm
Buiten-Ø	20 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6e
Draadafmeting	M4
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS

Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		