

Garant**Snijplaat, M: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140400 M14
GTIN	4045197083562
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm. \geq **M3 met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd**, spaanhoek ca. 15°.

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 2 mm

Buiten-Ø: 38 mm

Hoogte: 14 mm

Technische beschrijving

Oplopend met	2 mm
Hoogte	14 mm
Buiten-Ø	38 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g

Draadafmeting	M14
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		