

## Snijplaat 6e, M: M5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	140350 M5
GTIN	4045197083371
Artikelklasse	11K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

gesloten, ingeslepen vorm.  $\geq$  M3 met **schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding**.

Tolerantievelld 6e = **met ondermaat ca. 0,03 – 0,04 mm**. Voor tolerantieklasse 'middel', als bouten een **galvanische bescherm laag** krijgen.

### Technische beschrijving

Oplopend met	0,8 mm
Hoogte	7 mm
Buiten-Ø	20 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6e
Draadafmeting	M5
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS

Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		