

Garant**Snijplaat linkse draad, M-LH: M24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140620 M24
GTIN	4045197083746
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm.

1 3/4-gang-aansnijding. met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting.

Technische beschrijving

Hoogte	22 mm
Oplopend met	3 mm
Buiten-Ø	55 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	M24
Draadsoort	M-LH
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS

Norm	EN 22568
Snijrichting	links
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		