

Garant**Handtappenset, ongecoat, M: M1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130150 M1
GTIN	4045197065216
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**
Gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	0,75 mm
Draadspoed	0,25 mm
Schroefdraad-Ø	1 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Totale lengte L	25 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	2 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M1

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

