



Rechte persluchtslijpers, Type: 52862



Bestelgegevens

Bestelnummer	079441 52862
GTIN	616026528628
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Dynabrade – rechte persluchtslijpers.

Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep. Nauwkeurig gebalanceerde, langzaam draaiende minislijper met een **instelbaar toerental tot 25000 1/min.**

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Technische beschrijving

Lengte	144 mm
Fabrikantnummer	52862
Afgegeven vermogen	298 W
Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	2,6 m/s ²
Gewicht	0,48 kg
Geluidsproductie	79 dB(A)
Maximale luchtbehoefte	564 l/min
Spantang-Ø	3 mm

Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Rechte slijper