

HOLEX®**Snijplaat 6g, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140320 M3
GTIN	4045197083258
Artikelklasse	12K

Omschrijving**Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm. \geq **M3 met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Draadsoort: M

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,5 mm

Buiten-Ø: 20 mm

Hoogte: 5 mm

Technische beschrijving

Hoogte	5 mm
Oplopend met	0,5 mm
Buiten-Ø	20 mm

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	3
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts