

**HOLEX®**
**Snijplaat 6g, M: M20**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	140320 M20
GTIN	4045197083340
Artikelklasse	12K

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm.  $\geq$  **M3 met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Draadsoort: M

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 2,5 mm

Buiten-Ø: 45 mm

Hoogte: 18 mm

**Technische beschrijving**

Oplopend met	2,5 mm
Hoogte	18 mm
Buiten-Ø	45 mm

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	20
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts