

Garant**Handtappenset, ongecoat, M: M1,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130150 M1,2
GTIN	4045197065223
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Draadspoed: 0,25 mm

Totale lengte L: 25 mm

Schacht-Ø D_s: 2,5 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 0,95 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	0,25 mm
Kerngat-Ø	0,95 mm
Schroefdraad-Ø	1,2 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Totale lengte L	25 mm

Schacht-vierkant □	2,1 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	2,4 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M1,2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		

Staal < 900 N/mm ²	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt