

**HOLEX®****Snijplaat, M: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140450 M14
GTIN	4045197595232
Artikelklasse	12K

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm.  $\geq$  **M3 met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd**, spaanhoek ca. 15°.

Draadsoort: M

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS E

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 2 mm

Buiten-Ø: 38 mm

Hoogte: 14 mm

**Technische beschrijving**

Hoogte	14 mm
Oplopend met	2 mm
Buiten-Ø	38 mm

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	14
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts