

**Accu-boorschroefmachine, Type: GSR1235HX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bosch accu-boorschroefmachine

- **Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.**
- **Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

**Top prestatie-gewichtsverhouding** met max. 20 Nm draaimoment voor krachtig schroeven bij laag gewicht en zeer geringe koplengte van 163 mm.

Lange levensduur dankzij **borstelloze EC-motor.**

**Levering:**

Inclusief 2x 12 V / 3,0 Ah Li-ion-accu, lader, L-BOXX, riemclip, bithouder, 1/2 L-BOXX-inzet voor apparaat en lader, 1/2 L-BOXX-inzet accessoires.

**Opmerking:**

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u onder nr. 073851 - 073866.

**Technische beschrijving**

Maximale spiraalboor-Ø in hout	19 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Lengte	126 mm
Motortype	Borstelloze motor
Energievoorziening	Accuvoeding
Accuspanning	12 V
Accucapaciteit	3 Ah
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer	GSR 12V-35 HX
Hoogte	160 mm
Snelspanhouder spanbereik	0 - 10 mm
Aantal inbegrepen accu's	2
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1750 min <sup>-1</sup>
Toerentalbereik 1e stand	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Typisch gebruik	Strong
Gereedschapsopname	Binnenzeskant 1/4 inch
Maximaal draaimoment hard	30 Nm
Gewicht	0,8 kg
Maximale vibratie volgens EN	< 1,9 m/s <sup>2</sup>
Maximaal draaimoment zacht	15 Nm
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	12V
USP2	Borstelloze motor, in L-Boxx

## Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V

073855 B12

Acculader Type GAL1240

073866 GAL1240