

HOLEX®
Snijplaat 6g, M: M24

Bestelgegevens

Bestelnummer	140320 M24
GTIN	4045197530219
Artikelklasse	12K

Omschrijving
Uitvoering:

gesloten, ingeslepen vorm. \geq **M3 met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Draadsoort: M

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 3 mm

Buiten-Ø: 55 mm

Hoogte: 22 mm

Technische beschrijving

Oplopend met	3 mm
Hoogte	22 mm
Buiten-Ø	55 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g

Draadafmeting	24
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts