

**HOLEX®****Snijplaat 6g, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140320 M6
GTIN	4045197083289
Artikelklasse	12K

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm.  $\geq$  **M3 met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Draadsoort: M

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 1 mm

Buiten-Ø: 20 mm

Hoogte: 7 mm

**Technische beschrijving**

Hoogte	7 mm
Oplopend met	1 mm
Buiten-Ø	20 mm

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	6
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts