

HOLEX®**Snijplaat 6g, M: M30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140320 M30
GTIN	4045197530233
Artikelklasse	12K

Omschrijving**Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm. \geq **M3 met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Draadsoort: M

Flankhoek: 60 graden

Snijmateriaal: HSS

Norm: EN 22568

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 3,5 mm

Buiten-Ø: 65 mm

Hoogte: 25 mm

Technische beschrijving

Hoogte	25 mm
Oplopend met	3,5 mm
Buiten-Ø	65 mm

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	30
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts